



DYNAMIC RS

La forme anatomique du canon répartit la tension sur le mors de façon égale sur le milieu et les côtés de la langue ce qui encourage la décontraction. De plus, la forme coudée de ce mors optimise le contact sur les commissures. Le cheval garde mieux le contact.

Pas de pression sur le palais, la forme coudée de ce mors optimise le contact sur les commissures. Le contact est souple et constant, les instructions sont plus précises. L'embouchure inclinée à 45° vers l'avant permet d'obtenir un vrai contact avec la langue. Lors d'une action sur le mors, l'embouchure tourne et agit sur la langue et la stimule de façon douce mais efficace.

Les mors Dynamic RS existent en simple ou double brisure.

Ces mors préservent la bouche grâce à leur petite olive centrale orientée à 45° vers l'avant provenant à la base des mors KK-Ultra. Les mors Dynamic RS sont bien entendu fabriqués dans l'alliage AURIGAN mondialement connu pour ses propriétés salivantes encourageant la décontraction. Le mors DYNAMIC RS est doux mais très précis et efficace.



Robert Lye
ÉQUITATION

AURIGAN

Dynamic RS

EDELSTAHL
Rost
frei

WH

Référence	Brisures	Caractéristiques	Diamètre anneaux	Embouchure	Epaisseur canon	Largeur (mm)	Matières et finitions	Tarif public € TTC	Type de Mors
404081158 8	Simple	TURNADO	65mm	PLEINE	16mm	115	Aurigan / Inox (88)	148,95	Olive